

Datenblatt

MIXO Adapter „RUHR“ #60833

MIXO Adapter 400V CEE.
Gehäuse aus Hochbruchfestem Spezialkunststoff.



Abb. ähnlich

CE IP 44



Technische Daten:

400V/32A/max. 7kW

Eingang: 1 CEE Stecker (400V / 32A / 5-polig)

Ausgang: 2 CEE Steckdosen (400 V / 16 A / 5-polig) max. belastbar bis 10A
1 Schutzkontaktsteckdose 230V max. belastbar bis 10A

Absicherung: 3G-Sicherungen (10A) (Schmelzsicherung), 5x20mm, Träge T

Nennstrom:	10A
Nennspannung:	250VAC
Nennspannung:	150VDC
Ausschaltvermögen:	IEC: 1000A – 250VAC
Zulässige Umgebungstemperatur:	-55°C bis 125°C
Material Körper:	Keramik
Material Endkappen:	Kupferlegierung, vernickelt

Gewicht: ca. 1,6 Kg
L/B/H: 295 / 170 / 95 mm
EAN: 4011160608339