

Datenblatt

CEE-Baustellen-Verlängerung 400V/16A 60564

10m Baustellenleitung aus Polyurethan H07BQ-F 5G2,5 mit CEE-Phasenwende-Stecker und Kupplung mit Klappdeckel 400V/16A/5polig/6h.
Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und in landwirtschaftl. Betriebsstätten. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. In orangener Sicherheitsfarbe.
Dauerhaft im Freien verwendbar.



**10m Baustellenleitung
H07BQ-F 5G2,5 orange
Mit Phasenwendestecker**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**



Abb. ähnlich



Technische Daten:

400 V / 16 A / max. 11.000W
Temperaturbereich: -40 bis +80°C
Gewicht: ca. 3,45 Kg
EAN: 4011160605642

Angewandte Normen: IEC 60309 / DIN EN 50525-2