

Datenblatt

Stromverteiler Stecky I+ #60845

Stromverteiler Stecky 400V CEE. Kabelaufwickler und Tragegriff aus pulverbeschichtetem Material.



(Abbildung ähnlich)

CE IP 44



Technische Daten:

400 V / 16A / max. 11.000kW

Eingang: 2m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5
mit CEE Stecker (400V / 16A / 5polig)

Ausgang: 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V / 16A (auf 2Phasen verteilt)
2 CEE - Steckdosen (400V / 16A / 5-polig)

Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4polig

Gewicht: ca. 3,6 Kg
L/B/H: 220 / 240 / 370 mm
EAN: 4011160608452