

Datenblatt

Baustellen-Panzerleitung 59225

25m Baustellenleitung aus Polyurethan H07BQ-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker und Kupplung.

Leitung für extremste Bedingungen, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser und in landwirtschaftl. Betriebsstätten. Ölbeständig und extrem abriebfest, mechanisch hoch belastbar. In orangener Sicherheitsfarbe. Dauerhaft im Freien verwendbar.



**25m Baustellenleitung
H07BQ-F 3G2,5 orange**

**Zur Verwendung im Freien.
Gewerbe/Baustelle**

Abb. ähnlich



Technische Daten:

230 V~ / 16 A / max. 3.500W
Temperaturbereich: -25 bis +60°C
Gewicht: ca. 4,7 Kg
EAN: 4011160592256

Angewandte Normen: DIN VDE 0620-2-1 / DIN EN 50525-2