

Die Schutzart der kompletten Geräteeinheit wird durch die Schutzart der
 Ougebauten Drucktasten- und Leuchtmelder osetten sowie durch den
 Profilhalbzylinder bestimmt.

→ Hr. Leibl

**Schutzarten
 nach DIN 40 050**

- IP 54** Schutz gegen Staubablagerung im Inneren, Schutz gegen Spritzwasser
- IP 65** Vollkommener Schutz gegen Staub, Schutz gegen Strahlwasser

Technische Daten				
	J/S	Schlüsselschalter		Drucktaster
		MS/M	MP	
Netzspannung	250 V	250 V	24 V	380 V
I_{th}	16 & 32 A	max. 16 A	max. 16 A	10 A
Kontakte	max. 2	max. 2	max. 2	
Anschlüsse	max. 2,5 mm ²	max. 1,5 mm ²	max. 1,5 mm ²	max. 2,5 mm ²
Umgebungs- temperatur	-30°C bis +50°C	-30°C bis +50°C	-30°C bis +50°C	-30°C bis +50°C