


Ansicht, Beschreibung



Zur Bedienung des Motors die Taste mit der gewünschten Laufrichtung betätigen. Wenn der Schalter in eine Laufrichtung eingeschaltet ist, ist die gleichzeitig Bedienung der anderen Laufrichtung gesperrt. Um Schäden am Schalter zu vermeiden, bitte niemals die zweite Taste gleichzeitig betätigen. Um den Motor in die andere Laufrichtung einzustellen, bitte zuvor die erste Taste zurückstellen und den Motor in die andere Richtung in Betrieb setzen.

Technische Daten

Netzspannung: 230V, 50Hz
Schaltleistung: 10A
Temperaturbereich: 0-50Grad C
Klemmen: max. 1,5mm²



Sicherheitshinweise

Der elektrische Anschluss darf nur durch eine zugelassene Elektro-Fachkraft nach den in dieser Anleitung gezeigten Anschlussplänen erfolgen. Beachten Sie die VDE-Vorschriften, insbesondere in Feuchträumen. Die VDE-Vorschriften enthalten zwingende Schutzmaßnahmen. Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr! Die Montage- und Anschlussarbeiten müssen zwingend im spannungslosen Zustand durchgeführt werden; dafür müssen die Zuleitungen allpolig vom Netz getrennt und gegen Wiedereinschalten gesichert werden. Die Trennung vom Netz hat mit Schaltgeräten zu erfolgen, die einen Schaltkontaktabstand von mind. 3mm garantieren. Stellen Sie sicher, dass sich im Fahrbereich der Rollläden keine Personen aufhalten und nichts den Lauf der Behänge blockieren kann. Diese Bedienungsanleitung ist zu beachten, Bestandteil des Gerätes und unserer Garantiebedingungen.

Anschlussbild

Falls der Motor in die falsche Richtung läuft, bitte die Anschlüsse für Auf und Ab vertauschen.

