



Artikelnummer 1160370
EAN 4007123111732

BESCHREIBUNG

- Bei Berührung von stromführenden Leitungen oder Teilen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme bzw. elektrischen Schlag automatisch unterbrochen.
- Zur größtmöglichen Sicherheit bei der Verwendung von Elektrogeräten.
- Mit FI-Stecker IP 44 und spritzwassergeschützter Kupplung.
- Anzeige für Funktionskontrolle.
- Problemlose Bedienung: einfach in die Steckdose einstecken und gewünschtes Gerät anschließen.
- Auslösezeit: <30 ms.
- Auslösestrom: 30 mA.
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.

Design geschützt.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Kabelfarbe	schwarz
Kabellänge	2 m	Stecksystem Steckdose/ Kupplung	Typ F (Schuko)
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.67 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.63 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	24 cm x 20 cm x 7,4 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	24 cm x 20 cm x 7,4 cm		

LIEFERUMFANG

Schutzadapterkabel FI IP44