

F204 A-25/0,03



Produkte → Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
→ Fehlerstrom-Schutzschalter

Allgemeine Informationen

Typ:	F204 A-25/0,03
Bestellnummer:	2CSF204101R1250
EAN:	8012542783404
Beschreibung:	F204A-25/0,03 FI-Schutzschalter 4P, Typ A, 25A, 30mA
Beschreibung:	Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 010 0-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit $I_{\Delta n} \leq 30 \text{ mA}$) und Brandschutz (mit $I_{\Delta n} \leq 300 \text{ mA}$). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363030

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information:	2CSC400002D0209
Betriebs- und Montageanleitung:	2CSF423001D6406

Abmessungen

Breite des Produkts:	0.070 m
Höhe des Produkts:	0.085 m
Tiefe des Produkts:	0.069 m
Nettogewicht:	0.360 kg

Technische Daten

Normen:	IEC/EN 61008 UL 1053
Betriebskennlinie:	Unverzögert
Fehlerstromart:	Typ A

Bemessungsfehlerstrom:	30 mA
Bemessungsstrom (I_n):	25 A
Anzahl Pole:	4
Position des N-Leiters:	Rechts
Verlustleistung:	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.3 W
Bemessungsspannung (U_r):	230/400 V

Umwelt

Umgebungstemperatur:	Betrieb -25 ... +55 °C Lagerung -40 ... +70 °C
RoHS Status:	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA:	480Y / 277 V AC
--	-----------------

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	9AKK106713A5602
Umweltinformationen:	S-P-00081
Betriebs- und Montageanleitung:	2CSF423001D6406

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	0.082 m
Höhe Verpackungseinheit 1:	0.078 m
Länge Verpackungseinheit 1:	0.096 m
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.403 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	8012542783404

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	Q
E-nummer:	2160124
ETIM 4:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
ETIM 5:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter
ETIM 6:	EC000003 - Fehlerstrom-Schutzschalter

