



VERBINDUNGSDOSE

WK 040-L



WK 040-L

Verbindungsdose

87 x 87 x 45 mm

Artikelnummer: 40490701

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), $U_i=690V$, Duroplast, halogenfrei, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm

grau, ohne Klemme

IP54

4²

IK05



690V
AC



Technische Daten

Abmessungen

Breite:	87 mm
Länge:	87 mm
Höhe:	45 mm

Werkstoff:

Kasten:	Duroplast
Deckel:	Duroplast
Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Deckelschraube:	Stahl

Zertifikate



Zubehör

- Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmstein
- BST M20/sw - Belüftungsstutzen
- BST M20 - Belüftungsstutzen
- DMS M20 - Doppelmembranstutzen
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung
- KVR M20-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M20-MGM/sw - Kabelverschraubung
- MPS-KRI - Montageplatte



VERBINDUNGSDOSE

WK 040-L

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	6
Leiterquerschnitt:	4 mm ²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Nein
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP54 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Nein
Brennverhalten nach UL 94:	V-0 nach UL 94
Brennverhalten nach VDE:	960°C nach VDE 0471/ EN 60695
Bestückung:	Ohne
Farbe:	grau

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-25 °C
Umgebungstemp. (maximal):	40 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%