

VARIO LINEA Steckdosenleiste Universal 7-fach plus

Artikel-Nr	622308
Artikelgruppe	Steckdosenleiste Universal
Steckdosen	7 Steckdosen, Farbe schwarz Ausführung eckig mit Kinderschutz Steckdosenabstand 64 mm
Schalter	1 beleuchteter, 2-poliger Schalter
Kanal	Farbe grau
Endkappen	Farbe schwarz, mit Anschraubmöglichkeit
Zuleitung	H05VV-F 3G1,5 mm ² Farbe schwarz, ca. 150 cm Länge, mit angespritztem Schuko-Stecker
Abmaße (LxBxH)	ca. 590 mm x 74 mm x 47 mm
Technische Daten Allgemein	<ul style="list-style-type: none"> • 250 V~, 50 Hz, 16 A • max. Gesamtleistung 3.600 W
Verpackung	PE-Schrumpfschlauch mit Banderole
VPE	10 Stk.
Gewicht	950 g
EAN	40 12096 02440 8



(Abb. ähnlich)

