

## Universal 1+5+5-fach plus

Artikel-Nr.: 0235x00052301

- Robustes Kunststoffprofil, grau
- 90° gedrehte Steckdosen Typ F
- Abstände der Steckdosen: 64 mm
- 1,5 m Zuleitung und Winkel-Stecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)
- Jede Steckdose Einzeln mit 2-poligen, beleuchteten Schalter geschaltet
- Gesamte Leiste zusätzlich über 2-poligen weißen Hauptschalter schaltbar
- Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit

### Technische Daten

Anschlusswerte:	250 V~, 16 A, 50 Hz, 3.600 W
Zuleitung:	1,5m H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Stecker:	Schutzkontakt Stecker, abgewinkelt Typ EF
Steckdosen:	Schutzkontakt Typ F
Schalter:	5x 2-polig rot beleuchtet, 1x 2-polig weiß beleuchtet
Energieverbrauch:	< 0,5 W je Schalter
Abmessung:	654 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X:	646 mm

EAN: 401209602454 5  
VPE: 10 St.

