



## PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>105-0e</b>
Bezeichnung	<b>Schutzkontakt-Anbausteckdose 50x50 nat IP54 rückwärtig (gelb)</b>
Langbeschreibung	Schutzkontakt-Anbausteckdose Serie S-NOVA Gehäusematerial: PA6, Farbe: gelb Flanschabmessungen: 50x50 mm Anschluss: Schraubklemme, rückwärtig System: österr./deutsch. Schutzkontaktsystem Kontakte: vernickelte Kontakte 250V / 16A / 2P+E , Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399072772
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,046 kg
Verpackungsmenge	100
Mindestbestellmenge	200

ETIM 7.0	EC001325
Ausführung	SCHUKO
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Flanschmaß	50x50 mm
Mit Klappdeckel	Ja
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Farbe	gelb
RAL-Nummer	1023
Polzahl	3
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V


[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)