

LUMEO DOMUS

Unterputz-Phasenabschnitt-Dimmer

Art-Nr	4660x0000
Artikelgruppe	UP-Dimmer
Farbe	Reinweiss
Abmaße (LxB)	ca. 82 mm x 82 mm
Anschluss	Schraubklemmen
Techn. Daten allg	230 V~, 50 Hz
Leistung	20-315 VA
Betätigung	Druck-Wechsel-Schalter
Verpackung	Auf Blisterkarte
VPE	10 Stück
Geeignet für	<ul style="list-style-type: none"> • NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo • Glühlampen
	<ul style="list-style-type: none"> • mit Thermoschalter • Einfache Selbstmontage – Schraubenzieher genügt!

