

Produktdatenblatt

Stand: 23.12.2020

IP 44 

SIROX® PRCD-S Schutzverteiler mit Vollgummi-Kupplung



- direkt vom Hersteller
- individuelle Sonderausführungen lieferbar
- stückgeprüft
- auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung
- erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen
- mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Etiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Typ etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch
- spezielle Ausführungen für den rauen Betrieb auf Baustellen
- große, leicht bedienbare EIN- und AUS-Tasten
- optische Schaltstellungsanzeige
- Schutzleiterüberwachung und -erkennung
- allpolige Abschaltung
- Fremdspannungserkennung
- Unterspannungsauslösung
- gemäß DIN VDE 0661

Technische Daten:

Anschluss 1: SCHUKO-Stecker, gerade

Anschluss 2: SCHUKO-Kupplung

Steckverbindersystem systemgebunden: ja

Ader-Zahl: 3

Leiter-Nennquerschnitt: 1.5

Länge: 4.5

Mantelmaterial: Gummi

Temperaturbeständigkeit: -25;40

Nennstrom: 16

Mantel-Farbe: gelb

Spiralleitung: nein

Schutzleiter: ja

Ölbeständig nach EN 60811-404: ja

Mit Schnurschalter: nein

Außendurchmesser ca.: 9.6;12.5

Artikel-Nr.: 344.404-5.05

Verwendung:

Die SIROX® Verlängerungen wurden zur Verwendung in Umgebungen bis zu einer Anforderungsklasse von IP 44 konzipiert.

Wartung:

Bei jeglicher Beschädigung der Verlängerung ist diese umgehend spannungsfrei zu schalten. Wartungsarbeiten sind spannungsfrei und ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen! Bei Fragen zu Ersatzteilen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Entsorgung:

Verlängerungen, Zubehör und Verpackung sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Verlängerungen nicht in den Hausmüll!

Gemäß dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und umweltgerecht wiederverwertet werden!



Änderungen vorbehalten!
JÄGER DIREKT

Jäger Fischer GmbH & Co. KG | Hochstraße 6 | D-64385 Reichelsheim | Tel. +49 (0) 6164 9300 50 | E-Mail info@jaeger-direkt.com | www.jaeger-direkt.com

Leistung Made in Germany