



EverFlourish Europe GmbH  
Robert-Koch-Straße 4  
66299 Friedrichsthal

**Produktbeschreibung**

SCHUKOSTECKER GUMMI

**EAN**

4004282401063

**Artikelnummer**

0106

**Modellnummer**

11255

**Technische Angaben**

- Aderabisolierlänge: 7mm
- Anzahl der Pole: 2+PE
- Bauart: gem. DIN 49441-2-AR2
- Klemmart: Schraubklemme; wiederanschließbar
- Leiterquerschnitt der Anschlussleitung: 0,75 bis 2,5mm<sup>2</sup>
- Mantelabisolierlänge: 75mm bis 80mm
- Material Steckergehäuse: PP (Polypropylen)
- Material Steckerkappe: TPE (Elastomer)
- max. Drehmoment für Anschlussschrauben: 0,4 Nm
- max. Drehmoment für Zugentlastung: 0,5 Nm
- Nennspannung: 250V Wechselspannung
- Nennstrom: 16A Wechselstrom
- Prüfzeichen: VDE, ÖVE, NF, CEBEC
- Schutzart: IP44
- Schutzkontakt: Ausführung mit 2 Schutzkontaktsystemen
- Zugentlastung: Druckstück mit 2 Schrauben

**Allgemeine Hinweise**

- Beim Leitungsanschluss darauf achten, dass nicht die Aderisolierung geklemmt wird.
- Vor dem Zuklappen der Steckergehäuse den Festsitz der Leitungen in den Anschlussklemmen kontrollieren und darauf achten, dass keine Leitung zwischen den Gehäuseteilen eingeklemmt wird.
- Die Verschlusschraube von Gummikappe und Innenkäfig soweit anziehen, bis der Schraubenkopf in die Gummikappe eintaucht.



EverFlourish Europe GmbH  
Robert-Koch-Straße 4  
66299 Friedrichsthal

**Produktbeschreibung**

SCHUKOSTECKER GUMMI

**EAN**

4004282401063

**Artikelnummer**

0106

**Modellnummer**

11255

**Technische Angaben**

- 16A
- IP 44