

# Gigaset A415

## Einfach kommunikativ

- Kontrastreiches großes Grafik-Display, weiß beleuchtet, 33 x 32 mm (B x H)
- Freisprechen
- Telefonbuch für bis zu 100 Einträge
- Besonders bedienfreundlich:
  - „Hörer-abheben“-Taste blinkt bei Anrufen
  - Nachrichten-Taste blinkt bei verpassten Anrufen



## Audio-Qualität

- Perfekte Sprachqualität (HSP™ – High Sound Performance)
- Freisprechen in brillanter Qualität, mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)

## Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)
- Rückfrage-Tasten (Flash-Zeiten einstellbar)

## Display

- Großes kontrastreiches Grafik-Display 33 x 32 mm (B x H), 4,6 cm / 1,8" (Diagonale), 96 x 64 Pixel
- Weiß beleuchtet
- Sehr gute Lesbarkeit, mit schwarzer Schrift
- Im Ruhezustand
  - Anzeige von Datum und Zeit
  - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
  - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

## Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Zusätzlich leuchtet die „Hörer abheben“-Taste
- Klingeltöne einstellbar:
  - 20 Melodien im Mobilteil
  - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

## Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Listung der letzten 25 Anrufe, mit Rufnummer (CLIP) und Zeit

## Tastatur

- Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- Weiß beleuchtet
- Nachrichten-Taste blinkt bei verpassten Anrufen und ermöglicht direkten Zugriff in die Liste
- Abheben- / Freisprech-Taste: leuchtet bei Anrufen und Freisprechen (grün)
- 4-Wege-Navigations-Taste: mit INT- und Mute-Funktion
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über \*-Taste

# Gigaset

Wherever you go.

## Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per Symbole und Menütexte

## Weitere Funktionen

- Wecker mit einstellbarer Melodie
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

## Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen)
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage- / Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

## ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

## Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b)</li> <li>○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch <a href="http://www.gigaset.com/kompatibilitaet">www.gigaset.com/kompatibilitaet</a>)</li> <li>○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater</li> </ul>
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Standby: bis zu 200 Std.</li> <li>○ Sprechzeit: bis zu 18 Std.</li> <li>○ Akku: 2 x AAA (NiMH)</li> <li>○ Ladezeit: ca. 6 Std.</li> <li>○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Gebäuden: bis zu 50 m</li> <li>- im Freien: bis zu 300 m</li> </ul> </li> <li>○ Abmessungen: 155 x 49 x 34 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku)</li> </ul>
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil</li> <li>○ Abmessungen: 103 x 88 x 44 mm (H x B x T)</li> <li>○ Gewicht: ca. 70 g</li> <li>○ Basisstation geeignet für Wandmontage</li> </ul>
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1 Basisstation Gigaset A415</li> <li>○ 1 Mobilteil Gigaset A415H</li> <li>○ 1 Steckernetzteil</li> <li>○ 1 Telefonanschlusskabel</li> <li>○ 2 AAA-Akku (NiMH)</li> <li>○ 1 Akku-Deckel</li> <li>○ 1 Bedienungsanleitung</li> </ul>
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Schwarz</li> <li>○ Weiß</li> </ul>
Datenblatt-Version	07.03.2016