

Gigaset C430

Klassisch und kontaktfreudig

- Adressbuch für 200 Einträge mit je 3 Nummern
- Wecker, Kalender, Geburtstags-Erinnerung
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 38 x 32 mm (H x B)



Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HSP™ – High Sound Performance)
 - Hörer-Profil einstellbar
 - hoher / tiefer Frequenzbereich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus)
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWV)
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer

Display

- Beleuchtetes grafisches TFT-Farb-Display 38 x 32 mm (H x B), 4,6 cm / 1,8" (Diagonale), 65.000 Farben, 128 x 160 Pixel
- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner:
 - Analog- oder Digitaluhr
 - 3 Farbbilder (Unterwasser-Motive)
- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Farbige Anrufanimation und blinkende Hörer-Taste
- Klingeltöne einstellbar:
 - 30 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag-/Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperr

Gigaset

Wherever you go.

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
 - alle Anrufe
 - verpasste Anrufe
 - abgehende Rufe
 - angenommene Anrufe

Tastatur

- Beleuchtete Tastatur in hochwertigem Material (Polydom-Technologie)
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste: blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

Weitere Funktionen

- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum- und Zeit-Einstellungen bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- Weiterleiten eines Gesprächs zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage/ Wiederanruf-Funktion
- 3er-Konferenz (1 Extern- / 2 Interneteilnehmer)
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit: <ul style="list-style-type: none"> - Gigaset Repeater (bis zu 6 anmeldbar) - Gigaset Repeater 2.0 (max. 2 anmeldbar) ○ Vorteile mit Repeater 2.0: Sichere DECT-Verbindung (Verschlüsselung) und beste Sprachqualität (HDSPTM)
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 320 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 156 x 48 x 27 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 110 g (inkl. Akku)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 49 x 107 x 89 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 90 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset C430 ○ 1 Mobilteil Gigaset C430H ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz / Silber
Datenblatt-Version	07.03.2016