

Gigaset E630

Robust und zuverlässig

- Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stoßfest (IP65)
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- Akustik-Profile zur Anpassung an laute Umgebung
- Vibrationsalarm
- Komfortables Freisprechen in bester Audio-Qualität
- Separater Lautsprecher
- Adressbuch für bis zu 200 Einträge



Audio-Qualität

- Brillante Audio-Qualität (HSP™ – High Sound Performance)
 - Hörerprofil einstellbar
 - hoher / tiefer Frequenzbereich
- Hörerprofil einstellbar: hoher / tiefer Frequenzbereich
- Profil-Taste zur Anpassung der Akustik an die Umgebung
- 3 Akustik-Profile zur Auswahl: laut, leise, persönlich
- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität mit separatem Lautsprecher im Mobilteil
- Taste seitlich am Mobilteil zur situationsabhängigen Lautstärke-Regelung von Hörer, Freisprechen, Headset sowie Klingel- und Hinweistönen
- Klinkenbuchse (2,5 mm) für Kopfhöreranschluss (mono)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 200 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP-Ruf (Klingelmelodie-Zuordnung)
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 0)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW),
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Automatische Wahl der Amtskennziffer

Display

- Beleuchtetes TFT-Farb-Display
38 x 32 mm (H x B), 46 mm (1,8") Diagonale
65.000 Farben, 6 Zeilen, 128 x 160 Pixel

- Display-Beleuchtung / Farbschema einstellbar
 - schwarzer Hintergrund
 - heller Hintergrund
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner
 - Analog- oder Digitaluhr
 - 3 Farbbilder zur Auswahl (Unterwasser-Motive)
- Im Ruhezustand
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Spot-LED blitzt bei Anrufen, ideal bei Einsatz in lauter Umgebung
- Vibrationsalarm
- Blinkende Hörer-Taste und farbige Anrufanimation
- Anrufanzeige mit Nummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Klingeltöne einstellbar: 20 Melodien im Mobilteil
- Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen Kontakte im Adressbuch mit VIP-Ruf
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne Rufnummern-Anzeige werden nur optisch angezeigt

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Beleuchtete Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste

- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP) und Zeit für:
 - alle Anrufe
 - verpasste Anrufe
 - abgehende Rufe
 - angenommene Anrufe

Tastatur

- Wasserdicht und staubgeschützt
- Beleuchtet e Tastatur
- 2 konfigurierbare Display-Tasten zum Schnellzugriff auf häufig genutzte Funktionen
- 5-Wege-Navigations-Taste
- Abheben- und Freisprech-Taste leuchten bei Anrufen (grün)
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung über angenehm farbige Symbole, Menütexte und Display-Tasten

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden und empfangen von SMS bis zu 612 Zeichen
- Speicher für 30 SMS mit 90 Zeichen
- Senden von SMS an E-Mail-Adresse
- Übernahme von Telefonnummern (vCard) aus SMS in das Adressbuch

Weitere Funktionen

- Gummierte Hörer-Rückseite (Akku-Deckel) für sichere Handhabung
- Spot-LED als Taschenlampe nutzbar
- Kalender mit Terminplaner (30 Termine)
- Geburtstags-Erinnerung
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone mit Gegensprech-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an ein zusätzliches Mobilteil
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste
- Mobilteil-Name editierbar
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufumleitung, Anklopfen, etc.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- Gebührenfrei intern telefonieren

- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer)
- Anruf an alle oder ausgewählte interne Teilnehmer
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anschluss von 1 Externleitung (a/b) ○ Bis zu 6 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Reichweitenerhöhung mit: <ul style="list-style-type: none"> - Gigaset Repeater (bis zu 6 anmeldbar) - Gigaset Repeater 2.0 (max. 2 anmeldbar) ○ Vorteile mit Repeater 2.0: <ul style="list-style-type: none"> - Sichere DECT-Verbindung (Verschlüsselung) und - beste Sprachqualität (HDSP™)
Anschluss	a/b (analog)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen / Router
Standards	DECT, GAP
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 310 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 8 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 154 x 52 x 30 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 135 g (inkl. Akku)
Basisstation	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 117 x 115 x 47 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 130 g ○ Basisstation geeignet für Wandmontage
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 75 x 74 x 39 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 40 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Basisstation Gigaset E630 mit Aufstellrahmen ○ 1 Mobilteil Gigaset E630H mit Akku-Deckel, Verschlusschraube und Gummiabdeckung für Headset-Buchse ○ 1 Ladeschale ○ 2 Steckernetzteile für Basisstation und Ladeschale ○ 1 Telefonanschlusskabel ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Gürtelclip ○ 1 Bedienungsanleitung
Gerätefarbe	Schwarz
Datenblatt-Version	08.03.2016