


Einsätze für UP-Schalterprogramme  
Wippschalter-Einsatz  
Kreuzschaltung



Nennspannung: 250 V~,

Nennstrom: 10 AX

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Beleuchtbar durch Einsetzen der Lampe 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 und 8344-1 und LED-Einsätze.

Bestellnummer: 1012-0-1093

Artikelnummer: 2000/7 US

EA-Nummer: 4011395007402