

Einsätze für Busch-Dimmer®
Busch-Dimmer® Einsatz

Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellem Transformator.
Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
Ohne Zentralscheibe.

Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Nennfrequenz: 50 Hz,

Nennleistung: 20 - 500 W/VA

Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe., Bei konventionellen Trafos ~20 % Trafoverluste berücksichtigen., Mit Anschlussklemme für Netzfreeschalterkomponenten., Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar., Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Bestellnummer: 6512-0-0057

Artikelnummer: 2247 U

EA-Nummer: 4011395360200

