

Funk-Schaltaktor 1-fach für Markenschalter, Unterputzmontage



Artikel-Nr.: 103029

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Anlernen mehrerer Fernbedienungen und direkte Bedienung über Schalterwippe möglich
- Kompakte Bauform zum Einbau in 60er UP-Dosen
- Einfaches Ausrichten an der Außenkontur
- Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
- Kostengünstige Integration auch in bestehende Installationen durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
- Geringer Montage- und Installationsaufwand
- Vorhandene Installationen und Verkabelung kann weiter genutzt werden

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V / 50 Hz
Typ. Freifeldreichweite:	bis zu 100 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Maximale Schaltleistung:	1000 W
Schaltvermögen:	5 A (ohmsche Last)
Relais:	Wechsler
Stand-by Verbrauch:	0,5 W
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (B x H x T):	71 x 71 x 37 mm
Gewicht:	60,9 g

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	103029
EAN-Code:	4047976030293
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw1PBU-FM
Verpackungseinheit:	48
Maße Verpackung:	100 x 100 x 50 mm
Gesamtgewicht:	126,7 g
Zolltarifnummer:	85365080

LIEFERUMFANG

Bedienungsanleitung in D und GB
Montagematerial (2 x Schrauben
3,2 x 15 mm, 2 x Schrauben 3,2 x 25 mm)
Die erforderlichen Adapter für die
verschiedenen Schalterhersteller
bitte separat bestellen