

## Wickelkapazität, zulässige Rollladenfläche und Zugkraft

	Produkt		
	RolloTron Comfort (DuoFern), RolloTron Standard (DuoFern)	RolloTron Comfort Plus (DuoFern), RolloTron Standard Plus (DuoFern)	RolloTron Comfort Minigurt (DuoFern), RolloTron Standard Minigurt (DuoFern)
<b>Wickelkapazität</b> (Gurtbandbreite 23 mm) 1,0 mm Gurtstärke	7,6 m	15 m	-
<b>Wickelkapazität</b> (Gurtbandbreite 23 mm) 1,3 mm Gurtstärke	6,2 m	12 m	-
<b>Wickelkapazität</b> (Gurtbandbreite 15 mm) 1,0 mm Gurtstärke	-	-	7,6 m

	Zulässige Rollladenfläche (m <sup>2</sup> )		
	Die Angaben sind Richtwerte. Die rollladenübliche Reibung ist berücksichtigt		
<b>4kg/m<sup>2</sup></b> (z.B. leichte Alu- und Kunststoffrollläden)	ca. 6 m <sup>2</sup>	ca. 10 m <sup>2</sup>	ca. 6 m <sup>2</sup>
<b>7kg/m<sup>2</sup></b> (z.B. schwere Alu- und Holzrollläden)	ca. 3 m <sup>2</sup>	ca. 6 m <sup>2</sup>	ca. 3 m <sup>2</sup>

	Zugkraft		
<b>Maximale Zugleistung</b>	45 kg	60 kg	45 kg