

## Datenblatt | Artikelnummer: 258-5000

Thermotransferdrucker; smartPRINTER; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi

[www.wago.com/258-5000](http://www.wago.com/258-5000)



RoHS  Compliant

BOMcheck.net

### Artikelbeschreibung

inklusive:

- Netzteil und -kabel
- USB-Kabel
- je 1 Rolle Beschriftungsstreifen und Beschriftungsschilder WMB Inline
- 2 Walzen
- 1 Rollenhalterung
- 1 Farbband
- Beschriftungssoftware **smartSCRIPT** und Treiber

### Daten

#### Technische Daten

Druckprinzip	Thermotransfer
Druckkopf	Glasschicht, gefedert
Druckauflösung	300 dpi
Druckauflösung	300 dpi (12 Punkte/mm)

Druckgeschwindigkeit	max. 127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Druckbreite	47 mm
Drucklänge max.	762 mm
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja, mittig fixiert
Arbeitsspeicher	8 MB Flash, 16 MB SDRAM
Schnittstellen	USB, RS-232, Ethernet 10/100 Mbps
Betriebsspannung	AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz (automatische Einstellung)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Bedienfeld	Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 ... 50 °C
Farbband	Rollenaußendurchmesser: 40 mm; Kern-Innendurchmesser 0,5" (12,7 mm); max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm
Lieferumfang	externer Abwickler, Netzteil + -kabel, USB-Kabel, 2 leere Pappkerne

### Mechanische Daten

Breite	135 mm / 5.315 inch
Höhe	175 mm / 6.89 inch
Tiefe	245 mm / 9.646 inch
Gewicht	3840 g

### Kaufmännische Daten

Ursprungsland	TW
GTIN	4050821520993
Zolltarifnummer	84433210000
Produktgruppe	14 (Werkzeuge)
eCl@ss 9.0	19-14-01-90
eCl@ss 8.0	19-14-01-90
ETIM 6.0	EC000610
ETIM 5.0	EC001672
















### Zulassungen / Zertifikate
















#### UL-Zulassungen


















Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL Multiple Listing UL LLC	E482462




















### Passende Produkte



















#### Beschriftungsmaterial



















	<b>Art-Nr.: 2009-110</b> Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-113">www.wago.com/2009-113</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-002</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-002">www.wago.com/2009-113/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-005</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-005">www.wago.com/2009-113/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-006</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-006">www.wago.com/2009-113/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-007</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-007">www.wago.com/2009-113/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-012</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-012">www.wago.com/2009-113/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-017</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-017">www.wago.com/2009-113/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-023</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-023">www.wago.com/2009-113/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-113/000-024</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-113/000-024">www.wago.com/2009-113/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-114</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-114">www.wago.com/2009-114</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-114/000-002</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-002">www.wago.com/2009-114/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-114/000-005</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-005">www.wago.com/2009-114/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-114/000-006</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-006">www.wago.com/2009-114/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-114/000-007</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-007">www.wago.com/2009-114/000-007</a>

	<b>Art-Nr.: 2009-114/000-012</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-012">www.wago.com/2009-114/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-114/000-023</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-023">www.wago.com/2009-114/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-114/000-024</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-114/000-024">www.wago.com/2009-114/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-005</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-005">www.wago.com/2009-115/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-135</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-135">www.wago.com/2009-135</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145</b> Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b> Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a>

	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b> Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b> Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b> Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b> Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b> Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b> Mini-WSB Inline; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-515</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-515">www.wago.com/2009-515</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-615</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-615">www.wago.com/2009-615</a>
	<b>Art-Nr.: 210-702</b> Beschriftungsstreifen; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-702">www.wago.com/210-702</a>
	<b>Art-Nr.: 210-801</b> Typenschilder	<a href="http://www.wago.com/210-801">www.wago.com/210-801</a>
	<b>Art-Nr.: 210-802</b> Typenschilder	<a href="http://www.wago.com/210-802">www.wago.com/210-802</a>
	<b>Art-Nr.: 210-803</b> Typenschilder	<a href="http://www.wago.com/210-803">www.wago.com/210-803</a>
	<b>Art-Nr.: 210-804</b> Typenschilder	<a href="http://www.wago.com/210-804">www.wago.com/210-804</a>
	<b>Art-Nr.: 210-805</b> Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-805">www.wago.com/210-805</a>
	<b>Art-Nr.: 210-805/000-002</b> Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-805/000-002">www.wago.com/210-805/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 210-806</b> Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-806">www.wago.com/210-806</a>
	<b>Art-Nr.: 210-806/000-002</b> Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-806/000-002">www.wago.com/210-806/000-002</a>

	<b>Art-Nr.: 210-807</b> Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-807">www.wago.com/210-807</a>
	<b>Art-Nr.: 210-807/000-002</b> Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-807/000-002">www.wago.com/210-807/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 210-808</b> Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-808">www.wago.com/210-808</a>
	<b>Art-Nr.: 210-810</b> Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-810">www.wago.com/210-810</a>
	<b>Art-Nr.: 210-811</b> Gewebeetiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-811">www.wago.com/210-811</a>
	<b>Art-Nr.: 210-811/000-002</b> Gewebeetiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-811/000-002">www.wago.com/210-811/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 210-812</b> Typenschilder	<a href="http://www.wago.com/210-812">www.wago.com/210-812</a>
	<b>Art-Nr.: 210-813</b> Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-813">www.wago.com/210-813</a>
	<b>Art-Nr.: 210-831</b> Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend	<a href="http://www.wago.com/210-831">www.wago.com/210-831</a>
	<b>Art-Nr.: 210-832</b> Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend	<a href="http://www.wago.com/210-832">www.wago.com/210-832</a>
	<b>Art-Nr.: 210-833</b> Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend	<a href="http://www.wago.com/210-833">www.wago.com/210-833</a>
	<b>Art-Nr.: 210-834</b> Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend	<a href="http://www.wago.com/210-834">www.wago.com/210-834</a>
	<b>Art-Nr.: 210-847</b> Tasterschilder	<a href="http://www.wago.com/210-847">www.wago.com/210-847</a>
	<b>Art-Nr.: 210-848</b> Tasterschilder	<a href="http://www.wago.com/210-848">www.wago.com/210-848</a>
	<b>Art-Nr.: 210-850</b> Tasterschilder	<a href="http://www.wago.com/210-850">www.wago.com/210-850</a>
	<b>Art-Nr.: 210-852</b> Tasterschilder	<a href="http://www.wago.com/210-852">www.wago.com/210-852</a>
	<b>Art-Nr.: 210-854</b> Tasterschilder	<a href="http://www.wago.com/210-854">www.wago.com/210-854</a>
	<b>Art-Nr.: 210-855</b> Tasterschilder	<a href="http://www.wago.com/210-855">www.wago.com/210-855</a>
	<b>Art-Nr.: 210-856</b> Tasterschilder	<a href="http://www.wago.com/210-856">www.wago.com/210-856</a>

	<b>Art-Nr.: 210-858</b> Tasterschilder	<a href="http://www.wago.com/210-858">www.wago.com/210-858</a>
	<b>Art-Nr.: 210-860</b> Tasterschilder	<a href="http://www.wago.com/210-860">www.wago.com/210-860</a>
	<b>Art-Nr.: 210-862</b> Tasterschilder	<a href="http://www.wago.com/210-862">www.wago.com/210-862</a>
	<b>Art-Nr.: 210-870</b> Beschriftungsstreifen; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-870">www.wago.com/210-870</a>
	<b>Art-Nr.: 210-871</b> Beschriftungsstreifen; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-871">www.wago.com/210-871</a>
	<b>Art-Nr.: 210-872</b> Beschriftungsstreifen; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-872">www.wago.com/210-872</a>
	<b>Art-Nr.: 210-873</b> Beschriftungsstreifen; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-873">www.wago.com/210-873</a>
	<b>Art-Nr.: 210-874</b> Beschriftungsstreifen; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-874">www.wago.com/210-874</a>
	<b>Art-Nr.: 210-875</b> Beschriftungsstreifen; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-875">www.wago.com/210-875</a>
	<b>Art-Nr.: 210-876</b> Beschriftungsstreifen; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-876">www.wago.com/210-876</a>
	<b>Art-Nr.: 210-876/000-002</b> Beschriftungsstreifen; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-876/000-002">www.wago.com/210-876/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 210-877</b> Beschriftungsstreifen; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/210-877">www.wago.com/210-877</a>
	<b>Art-Nr.: 211-500</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-500">www.wago.com/211-500</a>
	<b>Art-Nr.: 211-500/000-002</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-500/000-002">www.wago.com/211-500/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 211-501</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-501">www.wago.com/211-501</a>
	<b>Art-Nr.: 211-501/000-002</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-501/000-002">www.wago.com/211-501/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 211-502</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-502">www.wago.com/211-502</a>
	<b>Art-Nr.: 211-502/000-002</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-502/000-002">www.wago.com/211-502/000-002</a>

	<b>Art-Nr.: 211-503</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-503">www.wago.com/211-503</a>
	<b>Art-Nr.: 211-503/000-002</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-503/000-002">www.wago.com/211-503/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 211-504</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-504">www.wago.com/211-504</a>
	<b>Art-Nr.: 211-504/000-002</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-504/000-002">www.wago.com/211-504/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 211-505</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-505">www.wago.com/211-505</a>
	<b>Art-Nr.: 211-505/000-002</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-505/000-002">www.wago.com/211-505/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 211-506</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-506">www.wago.com/211-506</a>
	<b>Art-Nr.: 211-506/000-002</b> Schrumpfschlauch; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-506/000-002">www.wago.com/211-506/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 211-811</b> Einsteckschild; für smartPRINTER; für die Verwendung in Tüllen	<a href="http://www.wago.com/211-811">www.wago.com/211-811</a>
	<b>Art-Nr.: 211-821</b> Einsteckschild; für smartPRINTER; für die Verwendung in Tüllen	<a href="http://www.wago.com/211-821">www.wago.com/211-821</a>
	<b>Art-Nr.: 211-835</b> Kabelbündelmarkierer; für smartPRINTER; für die Verwendung mit Kabelbindern	<a href="http://www.wago.com/211-835">www.wago.com/211-835</a>
	<b>Art-Nr.: 211-836</b> Kabelbündelmarkierer; für smartPRINTER; für die Verwendung mit Kabelbindern	<a href="http://www.wago.com/211-836">www.wago.com/211-836</a>
	<b>Art-Nr.: 211-836/000-002</b> Kabelbündelmarkierer; für smartPRINTER; für die Verwendung mit Kabelbindern	<a href="http://www.wago.com/211-836/000-002">www.wago.com/211-836/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 211-855</b> Selbstlaminierende Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-855">www.wago.com/211-855</a>
	<b>Art-Nr.: 211-856</b> Selbstlaminierende Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-856">www.wago.com/211-856</a>
	<b>Art-Nr.: 211-857</b> Selbstlaminierende Etiketten; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-857">www.wago.com/211-857</a>
	<b>Art-Nr.: 211-861</b> Adermarkierer zum Auffädeln; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-861">www.wago.com/211-861</a>
	<b>Art-Nr.: 211-862</b> Adermarkierer zum Auffädeln; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-862">www.wago.com/211-862</a>



	<b>Art-Nr.: 211-863</b> Adermarkierer zum Auffädeln; für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/211-863">www.wago.com/211-863</a>
	<b>Art-Nr.: 258-5005</b> Thermotransferfarbband; für smartPRINTER; 48 mm breit	<a href="http://www.wago.com/258-5005">www.wago.com/258-5005</a>
	<b>Art-Nr.: 258-5006</b> Walze; für smartPRINTER; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer	<a href="http://www.wago.com/258-5006">www.wago.com/258-5006</a>
	<b>Art-Nr.: 258-5007</b> Walze; für smartPRINTER; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung	<a href="http://www.wago.com/258-5007">www.wago.com/258-5007</a>
	<b>Art-Nr.: 258-5008</b> Walze; für smartPRINTER; für Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 Schleifvorrichtung	<a href="http://www.wago.com/258-5008">www.wago.com/258-5008</a>
	<b>Art-Nr.: 258-5009</b> Walze; für smartPRINTER; für WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 Schleifvorrichtung	<a href="http://www.wago.com/258-5009">www.wago.com/258-5009</a>
	<b>Art-Nr.: 258-5010</b> Walze; für smartPRINTER; für WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 Schleifvorrichtung	<a href="http://www.wago.com/258-5010">www.wago.com/258-5010</a>
	<b>Art-Nr.: 258-5014</b> Thermotransferfarbband; für smartPRINTER; 48 mm breit; für selbstlaminiierende Etiketten	<a href="http://www.wago.com/258-5014">www.wago.com/258-5014</a>
	<b>Art-Nr.: 258-5015</b> Präsentations- und Transportkoffer für smartPRINTER	<a href="http://www.wago.com/258-5015">www.wago.com/258-5015</a>
	<b>Art-Nr.: 258-5030</b> Schneideeinheit; für smartPRINTER; für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit	<a href="http://www.wago.com/258-5030">www.wago.com/258-5030</a>
	<b>Art-Nr.: 709-178</b> Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/709-178">www.wago.com/709-178</a>

## Downloads

### Dokumentation

#### Weitere Informationen

smartPRINTER Poster, Installationsanleitung Schnellstart	160122.010 Apr 12, 2018	PDF 5,9 MB	Download
smartPRINTER Handhabungshinweis, Optimal schneiden	002.01.2018 Apr 12, 2018	PDF 2,1 MB	Download
smartPRINTER Betriebsanleitung	003.10.2017 Apr 12, 2018	PDF 3,0 MB	Download
smartPRINTER Handhabungshinweis, Zuordnung Walze/Druckmaterial	001.12.2016 Apr 12, 2018	PDF 162,1 kB	Download
smartPRINTER Handhabungshinweis, Anleitung für die Schneideeinheit	004.01.2017 Apr 12, 2018	PDF 429,2 kB	Download
smartPRINTER FAQ Fehlerbeschreibungen und Fehlerbeseitigung			



	002.07.2017 Apr 12, 2018	PDF 84,5 kB	Download
smartPRINTER Handhabungshinweis, Zubehörübersicht	30.01.2017 Apr 12, 2018	PDF 873,4 kB	Download
smartPRINTER Handhabungshinweis, Anforderungen an die IT-Infrastruktur	002.09.2017 Apr 12, 2018	PDF 39,1 kB	Download
smartPRINTER Handhabungshinweis, Anleitung für den externen Abwickler	001.12.2016 Apr 12, 2018	PDF 1,0 MB	Download

## Anwendungshinweise

### Anwendungshinweis CoDeSys 2.3

Austausch Materialführung	Jul 10, 2015	PDF 2,3 MB	Download
---------------------------	--------------	---------------	----------

## Engineering-Software

### Konfigurations- und Inbetriebnahme-Software

WAGO Printer Settings	2.4.3.3 Apr 12, 2018	ZIP 6,9 MB	Download
WAGO smartPRINTER Installationspaket	1.1.1.0 Apr 12, 2018	ZIP 67,8 MB	Download

## smartDATA

### Desktop-Anwendung

WAGO smartLABEL	2.2 Apr 12, 2018	ZIP 31,5 MB	Download
WAGO smartSCRIPT	3.88.15.1 Apr 12, 2018	ZIP 37,1 MB	Download
WAGO GoDoctor	1.001 Apr 12, 2018	ZIP 810,4 kB	Download

### Firmware und Druckertreiber

WAGO smartPRINTER Firmware Erforderlich für den Einsatz von 2009-615 Weidmüller Inline	V1.UW7q Apr 12, 2018	ZIP 2,2 MB	Download
---	-------------------------	---------------	----------

## Gerätedateien



#### Gerätetreiber

WAGO smartPRINTER Treiber

7.4.2  
Apr 18, 2018

ZIP  
14,3 MB

[Download](#)

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.