

Mini-Wippenschalter MRS-102-C 1xUm

Best.-Nr. 646737



Beschreibung:

- 1-polig (3 Kontakte, 1 x Umschalter)
- 2 Schaltstellungen
- Schaltleistung 250 V AC - 3 A
- Snap-in-Montage
- Einbauabmessung 18 x 13.5 mm
- Frontplattenausschnitt: 19,5 x 13 mm
- Einbautiefe 22 mm
- Anschluss über Flachstecker 4,5 mm
- Farbe: schwarz

Miniature Rocker Switch	
(TYPE): MRS-102	
(Specification)	
<ol style="list-style-type: none">1. (Rating): 6A 125VAC; 3A 250VAC2. (Contact R): 35mΩ max3. (Insulation R): 500V DC 100MΩ min4. (Dielectric Strength): 1 Minute 1500V AC5. (Operating Temperature): -25°C ~ +85°C6. (Electrical Life): 10, 000 Cycles	
(Outline Drawing)	
(Mounting)	(Circuitry)