



Daten

Anschlussdaten

Polzahl	3
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	4,5 ... 10 mm
Abmantellänge	40 mm

Geometrische Daten

Breite	17,9 mm / 0.705 inch
Höhe	14 mm / 0.551 inch
Tiefe	46,8 mm / 1.843 inch

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Brandlast	0.104 MJ
Gewicht	3.48 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 ... 85 °C
-------------------------------	---------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454233327
Zolltarifnummer	85389099990
Produktgruppe	20 (Installations-Steckverbinder WINSTA)
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

Zulassungen / Zertifikate

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	UL UL International Germany GmbH	E45171

Passende Produkte

Schirmanschluss

	Art-Nr.: 890-523 Schirmanschlussblech; für 3-polige Stecker und Buchsen	www.wago.com/890-523
--	--	--

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

890-503 WINSTA MINI 3-polig	Sep 19, 2016	DOC 24,1 kB	Download
--------------------------------	--------------	----------------	----------

smartDATA

CAD Daten



3D Download 890-503

URL

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.