



Solid-State-Relais; Steckbare Ersatzoptokoppler; DC 24 V

Artikelnummer: 857-161



Solid-State-Relais; Steckbare Ersatzoptokoppler; DC 24 V

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	857-161
GTIN / EAN	4045454997632
Inhalt	1
Verpackungseinheit	20
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Eingangsnennspannung UN	DC 24 V
Ausgangsspannungsbereich	DC 0 V ... 24 V
Max. Dauerstrom	DC 3 A
Max. Spannungsfall Ausgang	< DC 120 mV
Sperrspannung Transistor/Triac [V]	33 [V]
Zulässige Umgebungstemperatur	-30 °C ... +80 °C

Technische Daten

Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min) [kVef]	2.5 [kVeff]
Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)	DC 18 V ... 30 V
Brandlast [MJ]	0.086 [MJ]
Gewicht [g]	3.6 [g]
Breite	5 mm / 0.197 inch
Höhe ab Oberfläche	15 mm / 0.591 inch
Tiefe	28 mm / 1.102 inch
Lagertemperatur	-40 °C ... +100 °C
Montageart	Steckbares Modul

Bilder & Zeichnungen



Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.