Solid-State-Relais; Steckbare Ersatzoptokoppler; DC 60 V

Artikelnummer: 857-162



Solid-State-Relais; Steckbare Ersatzoptokoppler; DC 60 V

Kennzeichnungen

RoHS ✓
Compliant

Kaufmännische Daten

Lieferant	*WAGO*
Art.-Nr.	*857-162*
GTIN / EAN	*4045454997625*
Inhalt	*1*
Verpackungseinheit	*20*
Kundenartikelnummer	

Anmerkungen

Technische Daten

Sonstiges

Eingangsnennspannung UN	*DC 60 V*
Ausgangsspannungsbereich	*DC 0 V ... 24 V*
Max. Dauerstrom	*DC 3 A*
Max. Spannungsfall Ausgang	*< DC 120 mV*
Sperrspannung Transistor/Triac [V]	*33 [V]*
Zulässige Umgebungstemperatur	*-30 °C ... +80 °C*

Technische Daten

Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min) [kVef	*2.5 [kVeff]*
Eingangsspannungsbereich (1-Pegel)	*DC 35 V ... 72 V*
Gewicht [g]	*5 [g]*
Breite	*5 mm / 0.197 inch*
Höhe ab Oberfläche	*15 mm / 0.591 inch*
Tiefe	*28 mm / 1.102 inch*
Lagertemperatur	*-40 °C ... +100 °C*
Montageart	*Steckbares Modul*

Bilder & Zeichnungen



Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: 0571/887-0
Fax: 0571/887-169
http://www.wago.com
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.