



Daten

Elektrische Daten

## Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Legende Bemessungsdaten

(III / 3)  $\triangleq$  Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3

## Geometrische Daten

Breite	35,5 mm / 1.398 inch
Höhe	17,5 mm / 0.689 inch
Tiefe	38,75 mm / 1.526 inch

## Mechanische Daten

Gehäuseblechstärke	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 inch
Befestigungsart	Snap-In
Schutzart	IP20

## Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0.098 MJ
Gewicht	3.26 g

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 ... 85 °C
-------------------------------	---------------

## Kaufmännische Daten

Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454777548
Zolltarifnummer	39269097900
Produktgruppe	20 (Installations-Steckverbinder WINSTA)
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

## Passende Produkte

### Verriegelung



Art-Nr.: 770-140  
Verriegelungsklinke; für Buchsen; für Handbetätigung

[www.wago.com/770-140](http://www.wago.com/770-140)



Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

---

770-318	Feb 1, 2016	DOC	Download
WINSTA MIDI 3-polig		23,6 kB	

---

smartDATA

CAD Daten

---

3D Download 770-318		URL	Download
---------------------	--	-----	----------

---

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.