

Datenblatt | Artikelnummer: 780-455

Schachtelbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Teilung 5 mm; passend für 2-Leiter-Federleisten



www.wago.com/780-455





RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: 

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	400 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	24 A

Geometrische Daten

Breite	19,5 mm / 0.768 inch
Tiefe	6 mm / 0.236 inch

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0.015 MJ
Gewicht	2.1 g

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918270977
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	17 (TOP JOB Installationsklemmen)
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
eCl@ss 8.0	27-14-11-40
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

780-455	Oct 19, 2017	DOC 24,6 kB	Download
---------	--------------	----------------	----------



smartDATA

CAD Daten

3D Download 780-455

URL

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.