

## Steckbare Kleinschaltrelais; DC 24 V; 25 mm Bauhöhe; je 1 Wechsler (1 u)

Artikelnummer: 788-184



Steckbare Kleinschaltrelais; DC 24 V; 25 mm Bauhöhe; je 1 Wechsler (1 u)

### Kennzeichnungen

RoHS ✓  
Compliant

### Kaufmännische Daten

Lieferant	WAGO
Art.-Nr.	788-184
GTIN / EAN	4050821867968
Inhalt	1
Verpackungseinheit	20
Kundenartikelnummer	

### Anmerkungen


### Technische Daten


#### Sonstiges

Schaltleistung	4 kVA
Ansprechzeit typ. [ms]	9 [ms]
Lebensdauer mechanisch	> 10 x 106 Schaltspiele
Abfallzeit typ. [ms]	3 [ms]
Max. Schaltspannung	AC 250 V
Max. Schaltleistung (ohmsch)	AC 4 kVA
Nennverbrauch	AC 1,2 VA
Nennbetriebsart	100 % ED
Spannungsfestigkeit Kontakt/Spule (AC, 1 min) [kVeff</s>	5 [kVeff]

<b>Technische Daten</b>	
<i>Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min) [kVeff&lt;</i>	<i>1 [kVeff]</i>
<i>Eingangsnennspannung (UN)</i>	<i>DC 24 V</i>
<i>Max. Dauerstrom</i>	<i>16 A</i>
<i>Nennverbrauch [mW]</i>	<i>DC 500 [mW]</i>
<i>Lebensdauer mechanisch (DC-Spule)</i>	<i>&gt; 20 x 106 Schaltspiele</i>
<i>Schutzart</i>	<i>IP40</i>
<i>Kontaktwerkstoff</i>	<i>AgCdO</i>
<i>Brandlast [MJ]</i>	<i>0.26 [MJ]</i>
<i>Gewicht [g]</i>	<i>17.3 [g]</i>
<i>Breite [mm]</i>	<i>12.7 [mm]</i>
<i>Breite [in]</i>	<i>0.5 [in]</i>
<i>Höhe [mm]</i>	<i>25.5 [mm]</i>
<i>Höhe [in]</i>	<i>1.004 [in]</i>
<i>Tiefe [mm]</i>	<i>29 [mm]</i>
<i>Tiefe [in]</i>	<i>1.142 [in]</i>
<i>Zulässige Umgebungstemperatur bei UN</i>	<i>-40 °C ... +85 °C</i>
<i>Brennbarkeit nach UL 94</i>	<i>V0</i>

Bilder & Zeichnungen





#### Adresse

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.