



Daten

Anschlussdaten

Polzahl	4
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	5 ... 9 mm
Abmantellänge	55 mm

Geometrische Daten

Breite	44,6 mm / 1.756 inch
Höhe	17 mm / 0.669 inch
Tiefe	50 mm / 1.969 inch

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Brandlast	0.336 MJ
Gewicht	12.94 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 ... 85 °C
-------------------------------	---------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454341756
Zolltarifnummer	85389099990
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

Zulassungen / Zertifikate

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	LR Lloyds Register	02/20050 (E6)

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 210-333 Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-333
--	---	--

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

770-504/023-000	Feb 8, 2016	DOC	Download
-----------------	-------------	-----	----------



WINSTA MIDI 4-polig

24,1 kB

smartDATA

CAD Daten

3D Download 770-504/023-000

URL

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.