



Daten

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	6,5 ... 10,5 mm
Abmantellänge	45 mm

Geometrische Daten

Breite	26,7 mm / 1.051 inch
Höhe	15,8 mm / 0.622 inch
Tiefe	55,15 mm / 2.171 inch

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0



Brandlast	0.181 MJ
Gewicht	5.97 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 ... 85 °C
-------------------------------	---------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454233389
Zolltarifnummer	85389099990
Produktgruppe	20 (Installations-Steckverbinder WINSTA)
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

890-515	Sep 19, 2016	DOC	Download
WINSTA MINI 5-polig		24,1 kB	

smartDATA

CAD Daten

3D Download 890-515	URL	Download
---------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.