

Daten

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	11,5 ... 16,5 mm
Abmantellänge	71 mm

Geometrische Daten

Breite	54,75 mm / 2.156 inch
Höhe	21 mm / 0.827 inch
Tiefe	72,7 mm / 2.862 inch

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Brandlast	0.553 MJ
Gewicht	19.87 g

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 ... 85 °C
-------------------------------	---------------

Kaufmännische Daten


Ursprungsland	DE
GTIN	4045454026240
Zolltarifnummer	85389099990
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen


Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40029808

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 210-333 Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-333
--	---	--

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

770-515/021-000	Jan 21, 2016	DOC	Download
-----------------	--------------	-----	----------



WINSTA MIDI 5-polig

24,6 kB

smartDATA

CAD Daten

3D Download 770-515/021-000

URL

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.