

Daten

Anschlussdaten

Polzahl	3
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	9 ... 13 mm
Abmantellänge	71 mm

Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	15 mm / 0.591 inch
Tiefe	50 mm / 1.969 inch

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Gewicht 15.53 g

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb) -35 ... 85 °C

Kaufmännische Daten


Ursprungsland	DE
GTIN	4045454026226
Zolltarifnummer	85389099990
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

Zulassungen / Zertifikate

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	LR Lloyds Register	02/20050 (E6)

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 210-333

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; unbedruckt;
Selbstklebend

www.wago.com/210-333

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

770-513/021-000	Feb 1, 2016	DOC	Download
WINSTA MIDI 3-polig		24,6 kB	



smartDATA

CAD Daten

3D Download 770-513/021-000

URL

Download

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.