



Daten

Anschlussdaten

Polzahl	3
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	4,5 ... 8 mm
Abmantellänge	55 mm

Geometrische Daten

Breite	34,6 mm / 1.362 inch
Höhe	15,2 mm / 0.598 inch
Tiefe	50 mm / 1.969 inch

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Brandlast	0.279 MJ
Gewicht	10.34 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 ... 85 °C
-------------------------------	---------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918057516
Zolltarifnummer	85369010000
Produktgruppe	20 (Installations-Steckverbinder WINSTA)
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

Zulassungen / Zertifikate

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE00001Z6

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 210-333 Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-333
--	--	--

Schirmanschluss

	Art-Nr.: 770-523 Schirmanschlussblech; für 3-polige Stecker und Buchsen	www.wago.com/770-523
--	---	--



Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

770-503/023-000	Feb 1, 2016	DOC	Download
WINSTA MIDI 3-polig		24,1 kB	

smartDATA

CAD Daten

3D Download 770-503/023-000	URL	Download
-----------------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.