

Daten  
Elektrische Daten

## Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Bemessungsspannung (III / 3)     | 250 V  |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 4 kV   |
| Bemessungsstrom                  | 32 A   |
| Legende Bemessungsdaten          | (III / 3) $\triangleq$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3 |

## Anschlussdaten

|  |  |
|--|--|
| Anschluss technik  | Push-in CAGE CLAMP®                        |
| Betätigungsart   | Push-in<br>Betätigungswerkzeug             |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe                             | Kupfer                                     |
| Nennquerschnitt  | 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Eindrähtiger Leiter  | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG |
| Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar                       | 0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG |
| Feindrähtiger Leiter                                       | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG |
| Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar ab | 0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG              |
| Abisolierlänge   | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch          |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen                            | 2  |
| Gesamte Anzahl der Potentiale                              | 1  |
| Anzahl der Ebenen  | 1  |
| Verdrahtungsart  | Frontverdrahtung                           |

## Geometrische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Breite                        | 5,2 mm / 0.205 inch |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 38,1 mm / 1.5 inch  |
| Tiefe                         | 67,3 mm / 2.65 inch |

## Mechanische Daten

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Bauform            | horizontale Bauform            |
| Montageart         | Tragschiene 35                 |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |

## Werkstoffdaten



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | blau                |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast        | 0.173 MJ            |
| Gewicht          | 10.204 g            |

## Kaufmännische Daten



|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Ursprungsland   | PL                          |
| GTIN            | 4045454802295               |
| Zolltarifnummer | 85365080990                 |
| Produktgruppe   | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-38                 |
| eCl@ss 8.0      | 27-14-11-38                 |
| ETIM 6.0        | EC001257                    |
| ETIM 5.0        | EC001257                    |

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen




| Logo  | Zulassung                                    | Zertifikatsname |
|---|--|-----------------|
|   | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V.       | NTR NL 7585     |
|  | <b>KEMA/KEUR</b><br>DEKRA Certification B.V. | 2198985.01      |

















### Schiff Zulassungen

















| Logo   | Zulassung   | Zertifikatsname  |
|--|---|------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | 14-HG1293677-PDA |
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | TAE00001V2       |
















## Passende Produkte

### Brücker

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Art-Nr.: 2002-400</b><br>Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A | <a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-402</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A                    | <a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-402/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A            | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | <b>Art-Nr.: 2002-402/000-006</b><br>Kammbrücke; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A          | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-403</b><br>Kammbrücke; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A                  | <a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-403/000-005</b><br>Kammbrücke; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A          | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-403/000-006</b><br>Kammbrücke; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A          | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-404</b><br>Kammbrücke; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A                  | <a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-404/000-005</b><br>Kammbrücke; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A          | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-404/000-006</b><br>Kammbrücke; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A          | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 2002-405</b><br>Kammbrücke; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A                  | <a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-405/000-005</b><br>Kammbrücke; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A          | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-405/000-006</b><br>Kammbrücke; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A          | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-405/011-000</b><br>Sternbrücke; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme | <a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-406</b><br>Kammbrücke; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A                  | <a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-406/000-005</b><br>Kammbrücke; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A          | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-406/000-006</b><br>Kammbrücke; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A          | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-406/020-000</b><br>Dreieckbrücke; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme  | <a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-407</b><br>Kammbrücke; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A                  | <a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>                 |

|  |   |  |
|--|---|--|
|    | <b>Art-Nr.: 2002-407/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A                         | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-005">www.wago.com/2002-407/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-407/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A                         | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-006">www.wago.com/2002-407/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-408</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-408">www.wago.com/2002-408</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-408/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A                         | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-005">www.wago.com/2002-408/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-408/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A                         | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-006">www.wago.com/2002-408/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-409</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-409">www.wago.com/2002-409</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-409/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A                         | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-005">www.wago.com/2002-409/000-005</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 2002-409/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A                         | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-006">www.wago.com/2002-409/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-410</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A                                | <a href="http://www.wago.com/2002-410">www.wago.com/2002-410</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-410/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A                        | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-005">www.wago.com/2002-410/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-410/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A                        | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-006">www.wago.com/2002-410/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-423</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A                            | <a href="http://www.wago.com/2002-423">www.wago.com/2002-423</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-423/000-005</b><br>Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-005">www.wago.com/2002-423/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-423/000-006</b><br>Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-006">www.wago.com/2002-423/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-433</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A                            | <a href="http://www.wago.com/2002-433">www.wago.com/2002-433</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-434</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 25 A                            | <a href="http://www.wago.com/2002-434">www.wago.com/2002-434</a>                 |

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Art-Nr.: 2002-435</b><br>Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 25 A  | <a href="http://www.wago.com/2002-435">www.wago.com/2002-435</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-436</b><br>Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 25 A  | <a href="http://www.wago.com/2002-436">www.wago.com/2002-436</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-437</b><br>Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 25 A  | <a href="http://www.wago.com/2002-437">www.wago.com/2002-437</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-438</b><br>Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 25 A  | <a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-439</b><br>Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 25 A  | <a href="http://www.wago.com/2002-439">www.wago.com/2002-439</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-440</b><br>Kammbrücke; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 25 A   | <a href="http://www.wago.com/2002-440">www.wago.com/2002-440</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-472</b><br>Schachtelbrücke; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003   | <a href="http://www.wago.com/2002-472">www.wago.com/2002-472</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-473</b><br>Schachtelbrücke; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003   | <a href="http://www.wago.com/2002-473">www.wago.com/2002-473</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-473/011-000</b><br>Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 2-fach (1-3); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung   | <a href="http://www.wago.com/2002-473/011-000">www.wago.com/2002-473/011-000</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-474</b><br>Schachtelbrücke; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003   | <a href="http://www.wago.com/2002-474">www.wago.com/2002-474</a>                 |
|   | <b>Art-Nr.: 2002-475</b><br>Schachtelbrücke; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003   | <a href="http://www.wago.com/2002-475">www.wago.com/2002-475</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-475/011-000</b><br>Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 3-fach (1-3-5); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung | <a href="http://www.wago.com/2002-475/011-000">www.wago.com/2002-475/011-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-476</b><br>Schachtelbrücke; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003   | <a href="http://www.wago.com/2002-476">www.wago.com/2002-476</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-477</b><br>Schachtelbrücke; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003   | <a href="http://www.wago.com/2002-477">www.wago.com/2002-477</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-477/011-000</b><br>Vorkonfektionierter Schachtelbrücke; isoliert; 1-3-5-7; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung        | <a href="http://www.wago.com/2002-477/011-000">www.wago.com/2002-477/011-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-478</b><br>Schachtelbrücke; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003   | <a href="http://www.wago.com/2002-478">www.wago.com/2002-478</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-479</b><br>Schachtelbrücke; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003   | <a href="http://www.wago.com/2002-479">www.wago.com/2002-479</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-479/011-000</b>   |  |

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung

[www.wago.com/2002-479/011-000](http://www.wago.com/2002-479/011-000)



**Art-Nr.: 2002-480**

Schachtelbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003

[www.wago.com/2002-480](http://www.wago.com/2002-480)



**Art-Nr.: 2002-481**

Schachtelbrücker; isoliert; 11-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003

[www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)

**Art-Nr.: 2002-481/011-000**

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9-11; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)



**Art-Nr.: 2002-482**

Schachtelbrücker; isoliert; 12-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003

[www.wago.com/2002-482](http://www.wago.com/2002-482)



**Art-Nr.: 210-103**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)



**Art-Nr.: 210-123**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)

#### N-Sammelschiene



**Art-Nr.: 210-133**

Sammelschiene; verzinkt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

[www.wago.com/210-133](http://www.wago.com/210-133)



**Art-Nr.: 777-303**

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang

[www.wago.com/777-303](http://www.wago.com/777-303)

#### Abschlussplatte



**Art-Nr.: 2002-7292**

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

[www.wago.com/2002-7292](http://www.wago.com/2002-7292)

#### Aderendhülse



**Art-Nr.: 216-241**

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 22; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)



**Art-Nr.: 216-242**

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)



**Art-Nr.: 216-243**

Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)



**Art-Nr.: 216-244**

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)







**Art-Nr.: 216-246**


Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

[www.wago.com/216-246](http://www.wago.com/216-246)

**Art-Nr.: 216-262**

|   |   |  |
|---|---|--|
|  | Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90                           | <a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-263</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90   | <a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-264</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90 | <a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-266</b><br>Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90 | <a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a> |



#### Warnabdeckung

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Art-Nr.: 2002-115</b><br>Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen | <a href="http://www.wago.com/2002-115">www.wago.com/2002-115</a> |
|--|--|--|

#### Tragschiene

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Art-Nr.: 210-112</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 210-113</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                    | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-114</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715  | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-115</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-118</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-196</b><br>Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-197</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715  | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-198</b><br>Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                  | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |

#### Werkzeug

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>Art-Nr.: 210-658</b><br>Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt | <a href="http://www.wago.com/210-658">www.wago.com/210-658</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-720</b><br>Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm             | <a href="http://www.wago.com/210-720">www.wago.com/210-720</a> |

#### Isolierungs-Stopp

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Art-Nr.: 2002-171</b><br>Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 Stück / Strang | <a href="http://www.wago.com/2002-171">www.wago.com/2002-171</a> |
|--|---|--|





**Art-Nr.: 2002-172**  
Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang

[www.wago.com/2002-172](http://www.wago.com/2002-172)

#### Prüfen und Messen



**Art-Nr.: 2002-511**  
Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig

[www.wago.com/2002-511](http://www.wago.com/2002-511)



**Art-Nr.: 2002-549**  
Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

[www.wago.com/2002-549](http://www.wago.com/2002-549)



**Art-Nr.: 2002-611**  
TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; 1-polig

[www.wago.com/2002-611](http://www.wago.com/2002-611)



**Art-Nr.: 2002-649**  
TOPJOB®S-L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

[www.wago.com/2002-649](http://www.wago.com/2002-649)

#### Allgemeines Zubehör



**Art-Nr.: 2005-7300**  
Schalt Sperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar; für Serien 2002 und 2005

[www.wago.com/2005-7300](http://www.wago.com/2005-7300)

#### Beschriftungsmaterial



**Art-Nr.: 2002-161**  
Adapter

[www.wago.com/2002-161](http://www.wago.com/2002-161)



**Art-Nr.: 2009-110**  
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)



**Art-Nr.: 2009-115**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)



**Art-Nr.: 2009-115/000-002**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)



**Art-Nr.: 2009-115/000-006**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)



**Art-Nr.: 2009-115/000-007**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)



**Art-Nr.: 2009-115/000-012**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)



















**Art-Nr.: 2009-115/000-017**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)



**Art-Nr.: 2009-115/000-023**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115/000-023](http://www.wago.com/2009-115/000-023)

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                   | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar           | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                             | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-191</b><br>Gruppenschildträger  | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-192</b><br>Gruppenschildträger  | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-193</b><br>Gruppenschildträger  | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-198</b><br>Adapter  | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501</b><br>Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-002</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar                       | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-005</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar                                      | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |



**Art-Nr.: 248-501/000-006**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Art-Nr.: 248-501/000-007**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Art-Nr.: 248-501/000-012**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Art-Nr.: 248-501/000-017**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Art-Nr.: 248-501/000-023**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Art-Nr.: 248-501/000-024**  
Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Art-Nr.: 793-501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Art-Nr.: 793-501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Art-Nr.: 793-501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Art-Nr.: 793-501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Art-Nr.: 793-501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Art-Nr.: 793-501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Art-Nr.: 793-501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Art-Nr.: 793-501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Art-Nr.: 793-501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Art-Nr.: 793-5501</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar         | <a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-002</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-005</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-006</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-007</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-012</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-017</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-023</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-024</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a> |

**Downloads**

**Dokumentation**

**Ausschreibungstext**

|           |              |                 |          |
|-----------|--------------|-----------------|----------|
| 2002-7214 | Aug 13, 2018 | DOCX<br>15,0 kB | Download |
|-----------|--------------|-----------------|----------|

**smartDATA**

**CAD Daten**

|                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| 3D Download 2002-7214 | URL | Download |
|-----------------------|-----|----------|



## Produktfamilie

### TOPJOB S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Mehr über die Produktfamilie erfahren](#)

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.