



## Daten

### Anschlussdaten

Polzahl	5
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	5 ... 9 mm
Abmantellänge	55 mm

### Geometrische Daten

Breite	54,6 mm / 2.15 inch
Tiefe	50 mm / 1.969 inch

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

### Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0.38 MJ

Gewicht 13.74 g

---

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -35 ... 85 °C

---

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4044918065580
Zolltarifnummer	85389099990
Produktgruppe	20 (Installations-Steckverbinder WINSTA)
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

---

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>VDE</b> VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	40029808

---

### Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>DNV GL</b> Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE00001Z6
	<b>LR</b> Lloyds Register	02/20050 (E6)

---

### UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	<b>cURus</b> Underwriters Laboratories Inc.	E45171 Sec. 9

---

## Passende Produkte Beschriftungsmaterial

---



Art-Nr.: 210-333

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; unbedruckt; Selbstklebend

[www.wago.com/210-333](http://www.wago.com/210-333)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

770-505/023-000	Jan 21, 2016	DOC	Download
WINSTA MIDI 5-polig		24,1 kB	

## smartDATA

### CAD Daten

3D Download 770-505/023-000	URL	Download
-----------------------------	-----	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.