

## Daten

### Anschlussdaten

Polzahl	2
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	7 ... 10,5 mm
Abmantellänge	35 mm

### Geometrische Daten

Breite	24,6 mm / 0.969 inch
Höhe	15,9 mm / 0.626 inch
Tiefe	45 mm / 1.772 inch

### Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

### Werkstoffdaten

Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0.192 MJ

Gewicht 6.65 g

---

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -35 ... 85 °C

---


## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4050821137573
Zolltarifnummer	85389099990
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848

---

## Zulassungen / Zertifikate

### Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	LR Lloyds Register	02/20050 (E6)

---

## Passende Produkte

### Beschriftungsmaterial



Art-Nr.: 210-333

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; unbedruckt;  
Selbstklebend

[www.wago.com/210-333](http://www.wago.com/210-333)

---

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

770-512/041-000 WINSTA MIDI 2-polig	Jan 19, 2016	DOC 24,1 kB	Download
--	--------------	----------------	----------

---

## smartDATA

### CAD Daten

3D Download 770-512/041-000	URL	Download
-----------------------------	-----	----------

---



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.