

Daten

Anschlussdaten

Polzahl	7
Anschließbarer Durchmesser der Mantelleitung	8 ... 15 mm
Abmantellänge	55 mm

Geometrische Daten

Breite	43,1 mm / 1.697 inch
Höhe	32,9 mm / 1.295 inch
Tiefe	45 mm / 1.772 inch

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Werkstoffdaten

Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0.669 MJ
Gewicht	22.32 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-35 ... 85 °C
-------------------------------	---------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
GTIN	4045454554453
Zolltarifnummer	39269097900
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
eCl@ss 8.0	27-44-06-90
ETIM 6.0	EC002863
ETIM 5.0	EC002848


Zulassungen / Zertifikate

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Zertifikatsname
	LR Lloyds Register	02/20050 (E6)

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 210-333 Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; Streifenhöhe 6 mm; Streifenlänge 182 mm; unbedruckt; Selbstklebend	www.wago.com/210-333
--	--	--



Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

770-507/047-000	Jan 20, 2016	DOC	Download
WINSTA MIDI 7-polig		24,1 kB	

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.