

Produktinformation

97 21 215 B

Crimpzange



- Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Adern und Crimpen von unisolierten, offenen Steckverbindern
- Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5
- Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf

Allgemein	
Artikel-Nr.	97 21 215 B
EAN	4003773019695
Zange	schwarz lackiert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	250 g
Abmessungen	230 x 63 x 25 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
	
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite)
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 2,5 mm²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 14

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten