

## Schmelzeinsatz - S 35 A/380 V - 0913087

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Schmelzeinsatz, Nennstrom: 35 A, Länge: 10 mm, Breite: 10 mm, Farbe: schwarz

Abbildung zeigt die Variante mit 16 Ampere

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918008185

### Technische Daten

#### Allgemein

Farbe	schwarz
-------	---------

#### Allgemein

Sicherung	gL/gK NEOZED
Nennstrom $I_N$	35 A
Nennspannung $U_N$	400 V (250 V DC)

#### Maße

Breite	10 mm
Länge	10 mm

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141116
eCl@ss 5.1	27141116
eCl@ss 6.0	27141116
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 8.0	27141116

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899

## Schmelzeinsatz - S 35 A/380 V - 0913087

### Klassifikationen

#### ETIM

<b>ETIM 4.0</b>	EC000899
<b>ETIM 5.0</b>	EC000899

#### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211813
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121410
<b>UNSPSC 11</b>	39121412
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121412
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121412

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>