



**0047859 Steckdosenleiste "Pro-S 30S", 3-fach, Schwarz/Silber, 3,0 m**

- zum Anschluss von bis zu drei elektrischen Verbrauchern
- integrierte Aufhängeösen ermöglichen Wandmontage mit Schrauben
- hochwertige Steckdosenleiste aus unempfindlichem Aluminium und mit hitzebeständigen Kunststoffeinsätzen
- Steckdoseinsätze um 45° gedreht
- mit zweipoligem, beleuchteten Sicherheitsschalter und praktischer Kabelaufnahme
- mit Kindersicherung

**Technische Eigenschaften:**

- Anschluss: 3-fach
- Aderanzahl: 3
- Funktion: Schalter/Standard
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Adernquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>
- Breite x Tiefe x Höhe: 7 x 5 x 28,5 cm
- Kabellänge: 3 m
- Betriebsspannung: 230 V
- Kabeltyp: H05VV-F3G1,5
- Max. Anschlussleistung: 3500 W
- Netzspezifikation: 16 A
- Farbe: Schwarz/Silber

**Lieferumfang:**

- 1 Steckdosenleiste "Pro-S 30S"

EAN-Nr.: 4007249478597

Mindestbestellmenge: 1 Stück

<b>hama</b> <sup>®</sup>	<b>Art.Nr.</b>
	47859