

Technische Daten:

- ▶ Funkuhr
- ▶ manuelle Zeiteinstellung
- ▶ Zeitzonenanzeige
- ▶ durchgehender Kalender bis zum Jahr 2099
- ▶ Temperaturanzeige in °C / °F
- ▶ 2 Alarme
- ▶ 12/24-h-Zeitangeigeformat
- ▶ Schlummerfunktion
- ▶ Thermometer:
Messbereich: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F) (Übertragungszeit: 30 Sekunden)
- ▶ Hygrometer:
Messbereich: 20% ~ 95% RH. (separate Anzeige für den Innenbereich)
- ▶ Batterien: 2 x 1.5V "AA" (nicht enthalten)

Wichtige Hinweise

- ▶ Hindernisse/ Störquellen können die Übertragung stark beeinflussen.
- ▶ Sollte der automatische Einstellungsprozess nicht erfolgreich sein, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die **Reset** Taste auf der Rückseite des Geräts.

Inbetriebnahme:

- ▶ Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts und legen Sie unter Beachtung der richtigen Polarität die Batterien ein. Schließen Sie das Batteriefach.
- ▶ Nach dem Einlegen der Batterien blinken auf dem Display für 3 Sekunden alle Symbole auf, ein kurzer Piep-Ton ertönt, Innentemperatur und Luftfeuchte werden angezeigt.
- ▶ Die Uhr wechselt in den Funkempfangsmodus.
- ▶ Die Suche nach dem Funksignal startet automatisch nach 7 Minuten. Das Funkturm-Symbol blinkt währenddessen.

Manuelle Zeiteinstellung:

- ▶ Halten Sie die **"MODE" Taste** für 2 Sekunden gedrückt, die Zeitformatanzeige blinkt. Drücken Sie "▲" und "▼" um zwischen den Zeitangeigeformaten 12/24-h zu wählen.
- ▶ Drücken Sie die **"SET" Taste** um die Einstellung zu bestätigen, die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" und "▼" um die Stundenzahl einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"SET" Taste** um die Einstellung zu bestätigen, die Minutenanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" und "▼" um die Minutenzahl einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"SET" Taste** um die Einstellung zu bestätigen, die Jahresanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" und "▼" um das Jahr einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"SET" Taste** um die Einstellung zu bestätigen, die Monatsanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" und "▼" um den Monat einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"SET" Taste** um die Einstellung zu bestätigen, die Tagesanzeige beginnt zu blinken. Drücken Sie "▲" und "▼" um den Tag einzustellen.
- ▶ Drücken Sie die **"SET" Taste** um die Einstellung zu bestätigen und den Einstellungsmodus zu beenden.

WS 8006 Bedienungsanleitung

Information:

- ▶ Erfolgt innerhalb von 7 Sekunden keine Eingabe, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.
- ▶ Folgende Sprachen können für die Kalenderanzeige ausgewählt werden: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch und Niederländisch.

Einstellen des täglichen Alarms:

Die Uhr verfügt über einen täglichen Alarm. Zum Einsehen der eingestellten Alarmzeit drücken Sie kurz die **ALARM Taste**. Die Anzeige wechselt vom Normal- zum Alarmmodus. Drücken Sie eine beliebige Taste um in den Normalmodus zurück zu kehren.

Zum Einstellen der Alarmzeit verfahren Sie wie folgt:

- ▶ Halten Sie die **“ALARM” Taste** für 2 Sekunden gedrückt, ein blinkendes Symbol wird angezeigt.
- ▶ Die Stundenanzeige der Alarmzeit blinkt. Drücken Sie **“▲”** und **“▼”** um die Stunden einzustellen. Drücken Sie die **“ALARM” Taste** um die Einstellung zu bestätigen.
- ▶ Die Minutenanzeige der Alarmzeit blinkt. Drücken Sie **“▲”** und **“▼”** um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die **“ALARM” Taste** um die Einstellung zu bestätigen und den Alarm-Einstellungsmodus zu beenden.
- ▶ Zum Aktivieren des Alarms drücken Sie während des Alarmmodus die **“UP” Taste**, ebenso zum Deaktivieren.

F.Y.I.:

- ▶ Erfolgt innerhalb von 7 Sekunden keine Eingabe, wird der Einstellungsmodus automatisch beendet.
- ▶ Der Alarm ertönt für 2 Minuten, wenn Sie ihn nicht durch Drücken einer beliebigen Taste deaktivieren. Nach Deaktivierung ertönt der Alarm am nächsten Tag erneut.
- ▶ Der Alarmton nimmt während des 2-minütigen Klingelns in 4 Stufen an Lautstärke zu.

Automatische Weckwiederholung:

- ▶ Drücken Sie während des Alarmsignals die **“SNOOZE” Taste** um die Weckwiederholung zu aktivieren. Ist diese aktiviert, erscheint auf dem Display ein Alarmsymbol.
- ▶ Der Alarm ertönt erneut nach 5 Minuten.
- ▶ Die Weckwiederholung kann durch Drücken einer beliebigen Taste deaktiviert werden, ansonsten wiederholt sie sich bis zu 7 Mal.

°C/ °F Temperaturanzeige:

- ▶ Die Temperatur kann in °C oder °F angezeigt werden. Drücken Sie kurz **“▼”** um zwischen den beiden Anzeigeformaten zu wechseln.

Funksignal-Empfang:

- ▶ Die Uhr startet automatisch 7 Minuten nach dem Einlegen der Batterien oder einem Neustart mit der Suche nach dem **DCF-Funksignal**. Das Funkturm-Symbol blinkt.
- ▶ Die Uhr startet täglich um 1:00 Uhr mit dem **DCF-Signal** einen Abgleich der Uhrzeit und korrigiert gegebenenfalls Abweichungen.
Ist diese Synchronisation nicht erfolgreich (das Funkturm-Symbol verschwindet vom Display), wiederholt sich der Vorgang automatisch zur nächsten vollen Stunde, notfalls bis zu 5 Mal.
- ▶ Drücken Sie die **“WAVE” Taste** um die Suche nach dem Funksignal automatisch zu starten. Wird innerhalb von 7 Minuten kein Funksignal empfangen, wird die Suche automatisch beendet und zur nächsten vollen Stunde wiederholt.
- ▶ Drücken Sie die **“WAVE” Taste** um die Suche nach dem Funksignal selbstständig zu beenden.

F.Y.I.:

WS 8006 Bedienungsanleitung

- ▶ Ein blinkendes Funkturm-Symbol deutet auf Funksignal-Suche hin.
- ▶ Ein dauerhaft angezeigtes Funkturm-Symbol deutet auf erfolgreichen Funkempfang hin.
- ▶ Empfehlenswert ist ein Mindestabstand von 2,5 Metern zu allen Störquellen, wie Fernseher oder Computer.
- ▶ Der Funkempfang in Räumen mit betonierten Wänden (z.B. Keller) ist stets geschwächt. In solchen Fällen platzieren Sie die Uhr in Fensternähe.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei Ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!