

VARIO® LINEA Steckdosenleiste


Überspannungsschutz Akustik 5+2-fach FlexPlus

- ✓ Robustes Kunststoffprofil, grau
- ✓ Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- ✓ Abstände der Steckdosen: 64 mm
- ✓ Externer Hand- und Fußtaster mit 2 m flexibler Zuleitung und Signalleuchte
- ✓ Taster ist steckbar über RJ12-Buchse, 6-polig
- ✓ Akustische & optische Störungsmeldung bei ÜSS Auslösung
- ✓ Angeschlossene Geräte bleiben auch im ausgelösten Zustand des ÜSS in Betrieb
- ✓ 2 Dauerstrom-Steckdosen, grau
- ✓ Erhöhte Sicherheit durch integrierten Kinderschutz
- ✓ Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit und Ersatzsicherung

Technische Daten

- | | |
|--|--------------------------------------|
| • Nennspannung U_n : | 230 V~ |
| • Nennstrom (-Leistung): | 16 A (3600 W) |
| • Höchste Dauerspannung U_c : | 255 V~ |
| • Nennableitspannung U_{oc} : | 5000 V |
| • Schutzpegel U_p : | L-N < 1,0kV - L/N-PE < 1,5kV |
| • Nennableitstoßstrom I_{max} (8/20) | 6,5 kA |
| • Feinsicherung: | T6,3AH/250 V |
| • SPD nach EN 61643-11 | Typ3 |
| • Stecker: | Schutzkontakt-Winkelstecker |
| • Zuleitung: | 1,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm ² |
| • Eigenverbrauch: | < 0,7 W / 1,8 W |

Abmaße: 590 x 74 x 47 mm (L x B x H)
Befestigungsmaß X: 582 mm
EAN: 4012096004219
VPE: 25 St.
Artikelnummer: 0206c00072381



Technische Änderungen vorbehalten.
Sonderausführungen auf Anfrage.

Rev. Datum: 06/2014

