

## Steckbrücke - FBS 10-5 - 3030213

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot

### Produkteigenschaften

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken

### Kaufmännische Daten

<b>Verpackungseinheit</b>	10
<b>GTIN</b>	4017918188542

### Technische Daten

#### Technische Daten

<b>Farbe</b>	rot
<b>Polzahl</b>	10
<b>Rastermaß</b>	5,20 mm
<b>Belastungsstrom maximal</b>	24 A (Die Stromwerte für die Brücken können bei Einsatz in unterschiedlichen Reihenklemmen abweichen. Die genauen Werte finden sie unter den Zubehördaten der jeweiligen Reihenklemmen.)

### Klassifikationen

#### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27141199
<b>eCl@ss 4.1</b>	27141199
<b>eCl@ss 5.0</b>	27141140
<b>eCl@ss 5.1</b>	27141140
<b>eCl@ss 6.0</b>	27141140
<b>eCl@ss 7.0</b>	27141140
<b>eCl@ss 8.0</b>	27141140

#### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC000489
<b>ETIM 3.0</b>	EC000489
<b>ETIM 4.0</b>	EC000489

## Steckbrücke - FBS 10-5 - 3030213

### Klassifikationen

#### ETIM

<b>ETIM 5.0</b>	EC000489
-----------------	----------

#### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211829
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121426
<b>UNSPSC 11</b>	39121426
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121426
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121426

### Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>