

EK EKUN 180 G



Bestellzeichen: EKUN 180 G
Artikelnummer: 2538085
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074013699
E-Nummer:
 Finland: 3425438
 Elektrische Nummer 7501080
 Italien:
 Elektrische Nummer 2538085
 Schweden:

Besteht aus: Flansch-Unterteil mit Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit PUR Dichtung und Polyamid Deckelschrauben.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	560	380	180	EKUH Unterteil PC
inch:	22.0	15.0	7.1	EKUN Unterteil PC
Materials:				
Material:	Polycarbonat			EKU 30-G Deckel PC
Unterteilfarbe:	RAL 7035			EKU 30-T Deckel PC
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid			EKUVT Montageplatte
Deckelfarbe:	RAL 7035			EKUXT Montageplatte Pertinax
Deckelschraubenfarbe:	Grau			EKV 32 Tragschiene TS 35
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			EKUZR Zwischenrahmen (50 mm hoch)
Auswertung:				
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP66/IP67
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Zubehör:				
EKUM	Unterteil PC			UV Resistenz: UL 508
				Brandklassifikation: UL 746C 5V
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA Klassifikation: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12
				Gost R

