



## ASTO TUBE 3 ROUND, Wand- und Deckenleuchte, runde Rosette, weiss, 3xGU10, max. 75W

Artikel-Nr.:	147414
Katalogseite:	177
Fassung:	GU10
Leuchtmittel:	GU10 230V max. 75W
Anzahl Leuchtmittel:	3
Leuchtmittel im Lieferumfang:	nein
Schwenkbereich:	90 °
Drehbereich:	350 °
Produkthöhe:	17,00 cm
Produktdurchmesser:	20,00 cm
Gewicht netto:	1,173 kg
Betriebsspannung:	230 Volt
Max. Leistung:	225 Watt
Material:	Aluminium
Farbe:	Weiss
Montageart:	Wand- und Deckenaufbau
Bemerkungen:	Rosette (Ø / H): 20 / 2,5 cm Maximale Abmessungen Leuchtmittel (Ø / L): 6,4 / 8,1 cm Die Leuchtenköpfe sind 350° dreh- und 90° schwenkbar
Empfohlene Leuchtmittel:	575682 / GU10 PAR20, 75W, 36° 560013 / Philips Master LED Spot GU10, 4W, 25°, 3000K, d

Wand- und Deckenleuchte Typ: ASTO TUBE 3 ROUND, Wand- und Deckenleuchte, runde Rosette, weiss, 3xGU10, max. 75W gefertigt aus Aluminium, Art.-nr.:147414 Farbversion: Weiss. Max. Leistung 225 Watt, bei einer Betriebsspannung von 230 Volt. Montageart: Wand- und Deckenaufbau. Das Produkt ist um 350° dreh- und 90° schwenkbar. Produktmaße: Durchmesser: 20 cm, Höhe: 17 cm, Gewicht (netto): 1,173 kg. Ausgestattet mit GU10 Sockel für Leuchtmitteltype GU10 230V max. 75W Rosette (Ø / H): 20 / 2,5 cm. Maximale Abmessungen Leuchtmittel (Ø / L): 6,4 / 8,1 cm. Die Leuchtenköpfe sind 350° dreh- und 90° schwenkbar. Leuchtmittelempf. 1: Sylvania GU10 Leuchtmittel, 50W, 50°, 2700K, Art.-nr.:575535 Leuchtmittelempf. 2: Philips Master LED Spot GU10, 4W, 25°, 3000K, d, Art.-nr.:560013