

Aderendhülse - AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK - 3201534

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Aderendhülse, Länge: 18 mm, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4017918106591

Technische Daten

Maße

Länge (b)	18 mm
Hülsenlänge	10 mm
Innenmaß Isolierkragen (d)	3,6 mm
Hüsendurchmesser	2,3 mm
Isolierkragenstärke	0,3 mm
Hülsenwandstärke	0,15 mm

Umgebungsbedingungen

Kurzzeittemperatur	120 °C
Dauertemperatur max	105 °C

Allgemein

Farbe	schwarz
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material	E-CU

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201
eCl@ss 7.0	27400201

Aderendhülse - AI-TWIN 2X 1,5 -10 BK - 3201534

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 8.0	27400201
------------	----------

ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>