

## Verbinder - C-SCF 2,5/4,8X0,8 - 3240158

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Flachsteckhülse, unisoliert, 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>, 4,8 x 0,8

Abbildung zeigt Variante des Artikels

### Produkteigenschaften

- Die unisolierten Flachsteckhülsen und Flachstecker bestehen aus elektrolytisch verzinnem Messing
- Sie ergänzen das Produktspektrum im Bereich der Verbinder

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4046356453752

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	15,6 mm
Breite (a)	4,8 mm
Materialstärke (g)	0,4 mm

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	110 °C
-------------------------------	--------

#### Allgemein

Farbe	silberfarben
Abisolierlänge	8 mm
Inhaltsstoffe	halogenfrei
Material	Messing

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060701
eCl@ss 4.1	27060701
eCl@ss 5.0	27400201
eCl@ss 5.1	27400201
eCl@ss 6.0	27400201

## Verbinder - C-SCF 2,5/4,8X0,8 - 3240158

### Klassifikationen

#### eCl@ss

eCl@ss 7.0	27400201
eCl@ss 8.0	27400201

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000005
ETIM 3.0	EC000005
ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001052

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703

### Zeichnungen

# Verbinder - C-SCF 2,5/4,8X0,8 - 3240158

Maßzeichnung

