

Leiterbezeichnungshülse - PMH 0:UNBEDRUCKT - 0800417

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Leiterbezeichnungshülse, gelb, unbeschriftet, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 1,4-2,5 mm

Abbildung zeigt eine Kombination aus Grossbuchstaben, Symbole und Zahlen in den Varianten PMH -0, -2 und -4

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	100
GTIN	4017918005979

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-45 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	> 10 °C

Allgemein

Farbe	gelb
Inhaltsstoffe	silikon-, halogen- und cadmiumfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material	EVA

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190219
eCl@ss 4.1	24190219
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27400401
eCl@ss 7.0	27400401
eCl@ss 8.0	27400401

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
-----------------	----------

Leiterbezeichnungshülse - PMH 0:UNBEDRUCKT - 0800417

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zubehör

Montagematerial

AFD-1 - 0800666



Sortimentkasten

SORTI 4/12 - 5020658



Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>